


# 电磁线圈

## MSFW-230-50/60-EX

产品代号: 536934

FESTO

带滚花螺母和弹簧垫圈



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
最小提取时间	10 ms
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 9 VA, 保持功耗 7 VA
允许的频率波动	+/- 5 %
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 根据 EU low 电压 指导原则
EU以外的防爆认证	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX 类气体	II 3G
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型气体	Ex nA IIC T4 X Gc
燃爆防护型粉尘	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
符合防爆要求的环境温度	-5°C <= Ta <= +40°C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-5 ... 40 °C
最大紧固扭矩, 插头插座	0.4 Nm
产品重量	55 g
电连接	3针 MSSD-F的插头叶片
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	Duroplast 铜 钢
材料信息, 绕组	铜