


# 油雾器

## MS12-LOE-G-U

产品代号: 537156

FESTO

金属保护罩, 气流方向: 从左到右.



## 技术参数

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	1,500 cm <sup>3</sup>
杯罩保护	具有集成的金属外壳
工作压力	1 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	400 l/min
标准额定流量	20,000 ... 22,000 l/min
工作介质	空气质量等级5:7:- 符合 DIN ISO 8573-1标准
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	0 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	6,500 g
安装类型	线路安装 带安装支架 可选
气动连接, 气口 1	内置的
气动连接, 气口 2	内置的
材料信息, 盖子	PA
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金