

# 连接电缆 NEBV-S1W37-E-2.5-LE26

订货号: 539243

FESTO



## 数据表

特性	值
应用领域	仅用于多针插头接口，阀岛 VTSA/VTSA-F
符合标准	DIN 47100
电缆标识	带有标签架
产品重量	617 g
电气接口 1，功能	现场设备端
电气接口 1，设计	直角式
电气接口 1，连接类型	插座
电气接口 1，电缆出口	直角式
电气接口 1，连接系统	Sub-D
电气接口 1，接口/线芯数	37
电气接口 1，使用的接口/线芯	26
电气接口 1，安装类型	3x M4 螺丝
电气接口 2，功能	控制器端
电气接口 2，接口类型	电缆
电气接口 2，连接系统	开放式
电气接口 2，接口/线芯数	26
电气接口 2，已使用的接口/线芯数	26
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2 A
抗电涌性	1 kV
电缆长度	2.5 m
电缆特征	适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径，固定电缆	42 mm
弯曲半径，移动电缆	104 mm
电缆直径	10.4 mm
电缆结构	26 x 0.34 mm <sup>2</sup>
标称导线横截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP65 NEMA 4
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...50 °C

特性	值
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	PA
绝缘护套材料	PVC