


高速抓取模块 HSW-12-AS

订货号: 540232

FESTO



数据表

特性	值
工作行程	15 mm...25 mm
规格	12
90° 摆角的最大线性行程	142/142 mm
Z 行程	80 mm...100 mm
缓冲	通过缓冲器降低噪音
安装位置	可选
结构特点	驱动轴 直线导轨加滚珠轴承 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
端位重复精度	+/-0.02 mm
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
驱动轴的最大驱动扭矩	12.25 Nm
驱动轴的最大轴向力	18 N
最大力矩 M_x	1.5 Nm
最大力矩 M_y	1.5 Nm
最大力矩 M_z	1.5 Nm
最大有效负载	1 kg
驱动轴的最大径向力	45 N
Y 方向的最大过程力	35 N
产品重量	2800 g
安装方式	通过通孔和定位套
挡块材料	高合金钢
弹簧压力件的材料	高合金钢
底板材料	精制铝合金 阳极氧化处理
支架材料	精制铝合金 阳极氧化处理
十字导轨材料	回火钢
摆动杠杆材料	表面硬化钢 抛光

特性	值
开槽导向板材料	表面硬化钢 硬化
传感器导轨材料	精制铝合金 阳极氧化处理
栅材料	精制铝合金 阳极氧化处理
调整螺丝材料	高合金钢