

马达控制器

SFC-DC-VC-3-E-H0-PB

产品代号: 540366
将被停止供应的产品

FESTO

用于mini电滑块 SLTE和平行电爪 HGPLE的参数设定和定位。
将停止供货的产品，
供货至2020。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
控制器操作模式	P 位置控制器
防护功能	I _{max} 监控 电流监控 电源故障检测 拖拉错误监控 软件方式终端位置检测
转子位置传感器	编码器
总线终端电阻	120 Ohm, 外部
控制器额定功率	75 W
额定DC电源, 逻辑电源	24 V
额定电压, 负载电源 DC	24 V
额定电流, 负载电源	3 A
额定电流, 逻辑电源	0.1 A
参数配置接口	参数配置及调试 RS232 (9600 Baud)
峰值电流, 负载电源	5 A
峰值电流, 逻辑电源	0.8 A
允许范围, 负载电源	± 10 %
逻辑电源的许用范围	± 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
储藏温度	-25 ... 60 °C
抗冲击性	符合DIN EN 60068-2-27
防护等级	IP54
抗震性	符合DIN EN 60068-2-6
环境温度	0 ... 40 °C
授权	C-Tick
产品重量	600 g
通讯协议	FHPP Step 7 功能模块
编码器接口输入, 特性	A/B 信号, 带有分度脉冲 RS485/RS422
总线接口	9 针 Sub-D 插头插座
现场总线接口	Profibus DP
最大总线传输速度	12 Mbit/s
安装类型	带高帽式导轨 墙面/表面固定
材料备注	含有PWIS 物质