


Pick&Place DHSP-HMPL20-HMPL16

产品代号: 542974

FESTO

包含轻型搬运轴，外形小巧、结构模块化，
具有夹紧装置和中间位置。定义连接到 Festo
摆动缸和气爪的接口。可以订购安装组件或经过完全装配的整体系统。
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	Pick&Place 1.0
有效负载	0 ... 2 kg
驱动单元, Z 轴	HMPL-16
驱动系统, Z 轴	气动
中间位置, Z 轴	x1
行程, Z 轴	0 ... 160 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,02$ mm
驱动单元, Y 轴	HMPL-20
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 200 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm