


电子模块

VMPA2-FB-EMS-D2-4

产品代号: 543332

FESTO



技术参数

特性	值
诊断	Condition Monitoring 每阀线圈导线断裂 阀短路 低电压阀
阀位的最大数量	2
电磁线圈的最大数量	4
负载电压时的内部电流消耗	3 mA
工作电压时的内部电流消耗	8 mA
每电磁线圈的额定启动电流	99 mA 最高达 24 ms
电流下降时的额定电路	24 ms以后18 mA
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响 (当安装好以后)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	20 g
材料信息, 壳体	POM
材料备注	符合 RoHS