


双活塞气缸

DPZ-16-40-P-A-S20

产品代号: 159908

FESTO

带两根平行的活塞杆, 位置感测, 终端带弹性缓冲环



技术参数

特性	值
行程	40 mm
可调节终端位置/长度	10 mm
活塞直径	16 mm
驱动单元的运作模式	连接轭
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
导向	普通轴承导向
设计结构	导向
位置检测	用于接近式传感器
派生型	中空活塞杆型
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
在终端位置的冲击能量	0.15 Nm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	180 N
6 bar时的理论作用力, 进程	180 N
其它可用接口	参见产品图纸
气动连接	M5
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	锻造铝合金
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀