


紧凑型气缸 ADVU-3"-A-P-A

产品代号: 160578

FESTO

非接触式位置感测. 活塞杆端头带外螺纹.
供货时包括活塞杆上的螺母。
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品，供货至 2011.



典型表现



技术参数

特性	值
行程	0.04 ... 16 "
活塞直径	3"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	双作用
活塞杆末端	阳螺纹
工作压力	8.7 ... 145 Psi
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-4 ... 176 °F
6 bar时的理论作用力，回复行程	2,827 N
6 bar时的理论作用力，进程	3,016 N
0 mm行程时的移动质量	307 g
每10 mm 行程所增加的重量	25 g
0 mm行程时的基本重量	1,772 g
气动连接	NPT1/8-27
工作压力 [psi]	8.7 ... 145 psi
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金