



旋转气爪 HGR-40-A

产品代号: 161832

FESTO

自对中, 内抓取或外抓取, 182°摆角, 位置感测.
如果设备的温度有所增加, 则最小工作压力可被提升到 > 4 bar
将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
尺寸	40
最大复位精度	0.2 mm
最大开启角度	180 deg
气爪手的重复精度	<= 0.1 mm
气爪指的数量	2
工作模式	双作用
气爪功能	径向
设计结构	齿轮齿条机构
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	2 ... 8 bar
气爪的最大工作频率	4 Hz
6 bar时的最小打开时间	105 ms
6 bar时的最小关闭时间	100 ms
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	5 ... 60 °C
6 bar时总的抓取扭矩, 打开	600 Ncm
6 bar时总的抓取扭矩, 关闭	500 Ncm
气爪夹头静态时Fz的最大扭矩	83 N
气爪静态时Mx的最大扭矩	1.9 Nm
气爪夹头静态时My的最大扭矩	9.9 Nm
气爪静态时的Mz轴向最大扭矩	6.7 Nm
产品重量	710 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
气动连接	G1/8
材料备注	不含有黄铜和PTFE
盖帽的材料信息	POM
外壳的材料信息	锻造铝合金 表面硬化处理
气爪夹头的材料信息	锻造铝合金 表面硬化处理