



# 带电缆插头插座 KMPPE-B-5

产品代号: 161878

FESTO

预装配, 用于比例减压阀



## 技术参数

特性	值
符合标准	DIN 47100
电缆识别	带附件
连接频率	500
产品重量	459 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 电缆输出	直角型
电气接口 1, 接口技术	M16x0.75 符合 EN 61076-2-106
电气接口 1, 针脚/线的数量	8
电气接口 1, 占用的针脚/导线	8
电气接口 1, 安装方式	螺丝锁定
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
电气接口 2, 占用的针脚/导线	8
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	5 A
电泳强度	0.6 kV
电缆长度	5 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
电缆直径	6.8 mm
电缆结构	8x0,25 已屏蔽
导体的额定截面	0.25 mm <sup>2</sup>
导线末端	钝切割
防护等级	IP67
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-30 ... 80 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 70 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	1
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 螺旋式锁	PA