


紧凑型气缸

ADN-4"-3/4"-I-P-A

产品代号: 557181

FESTO

符合ISO 21287标准，具有位置感测功能且活塞杆采用内螺纹



技术参数

特性	值
行程	0.75 "
活塞直径	4"
活塞杆螺纹	1/2-20 UNF-2B
基于标准	ISO 21287
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	双作用
活塞杆末端	阴螺纹
设计结构	活塞 活塞杆 型材缸筒
位置检测	用于接近式传感器
派生型	单端活塞杆
工作压力 MPa	0.1 ... 1 MPa
工作压力	1 ... 10 bar 14.5 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-4 ... 176 °F
在终端位置的冲击能量	1.844 ft-lbf
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	1,017.035 lbf
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	1,059.3 lbf
0 mm行程时的移动质量	20.178 oz
每 10 mm 行程的附加质量系数	3.469 oz
0 mm行程时的基本重量	76.252 oz
每10 mm 行程所增加的重量	0.885 oz
安装类型	带通孔 具有内(阴)螺纹 带附件 可选
气动连接	1/8 NPT
材料信息, 法兰螺丝	钢
材料信息, 盖	压铸铝, 带涂层
材料信息, 动态密封	TPE-U(PU)
材料信息, 活塞杆	高合金钢
材料信息, 缸筒	光滑阳极氧化精制铝合金