

# 圆形气缸 DSNU-40-320-PPS-A

订货号: 559314

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 320 mm                            |
| 活塞直径                | 40 mm                             |
| 活塞杆螺纹               | M12x1.25                          |
| 缓冲                  | 自调节气动终端位置缓冲                       |
| 安装位置                | 可选                                |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒                   |
| 位置检测                | 通过接近开关                            |
| 工作压力                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式                | 双作用                               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)            |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C                    |
| 缓冲长度                | 18 mm                             |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 633.3 N                           |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 752.9 N                           |
| 移动质量                | 742 g                             |
| 产品重量                | 1429 g                            |
| 安装方式                | 带附件                               |
| 气动接口                | G1/4                              |
| 材料说明                | RoHS 合规                           |
| 盖子材料                | 精制铝合金                             |
| 密封件材料               | NBR<br>TPE-U(PU)                  |
| 活塞杆材料               | 高合金钢                              |
| 缸筒材料                | 高合金不锈钢                            |