

圆形气缸 DSNU-63-200-PPS-A

订货号: 559332

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程 | 200 mm |
| 活塞直径 | 63 mm |
| 活塞杆螺纹 | M16x1.5 |
| 缓冲 | 自调节气动终端位置缓冲 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 缸径 活塞杆 缸筒 |
| 位置检测 | 通过接近开关 |
| 工作压力 | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...80 °C |
| 缓冲长度 | 21 mm |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程 | 1681.9 N |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程 | 1870.3 N |
| 移动质量 | 959 g |
| 产品重量 | 2325 g |
| 安装方式 | 带附件 |
| 气动接口 | G3/8 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 盖子材料 | 精制铝合金 |
| 密封件材料 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆材料 | 高合金钢 |
| 缸筒材料 | 高合金不锈钢 |