



# 无杆气缸

## DFPI-320- -ND2P-C1V-P

产品代号: 563794

FESTO

带集成的位移传感器, 定位器和阀组



典型表现

## 技术参数

特性	值
驱动器尺寸	320
法兰孔的样式	F10 F14
行程	40 ... 990 mm
保留行程	4 mm
活塞直径	320 mm
基于标准	DIN 3358
缓冲	无缓冲
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	活塞杆 气缸缸筒
户外使用	C1 - 在不受天气影响的地方使用
位置检测	用于接近式传感器 带集成的位移传感器
测量方式: 位移传感器	电位计
极性容错保护	用于工作电压 用于设定点值 初始化接口
工作压力	3 ... 8 bar
额定工作气压	6 bar
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
额定工作电压 DC	24 V
ATEX 类气体	II 3G
燃爆防护型气体	Ex nA II T4 X
ATEX 类粉尘	II 3D
燃爆防护型粉尘	Ex tD A22 IP65/67/69k T120°C X
符合防爆要求的环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
持续抗冲击强度, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第2 - 82部分	按照严格等级 2 进行测试
耐腐蚀等级 CRC	3
相对空气湿度	5 - 95 % 冷凝
防护等级	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 装配以后的状态 to IEC 60529
振动阻尼, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 6 部分	按照严格等级 2 进行测试

特性	值
环境温度	-5 ... 50 °C
6 bar时的理论作用力，回复行程	47,501 N
6 bar时的理论作用力，进程	48,255 N
每回缩 10 mm 行程的空气消耗	5.5418 l
每推进 10 mm 行程的空气消耗	5.6297 l
0 mm行程时的移动质量	11,417 g
每10 mm 行程所增加的重量	399 g
位移传感器每10 mm 的附加重量	2 g
0 mm行程时的基本重量	45,766 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	87 g
死区的尺寸	2 %
最大直线长度	30 m
电连接	5针 直列式插头 / 螺丝端子
安装类型	在符合DIN 3358标准的法兰上
气动连接	标准外径的气管 用于8mm 气管外径
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
盖子的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，低端密封	锻造铝合金 阳极氧化处理
密封件的材料信息	NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
螺钉的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀
气缸缸筒的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀