


小型滑块驱动器 DGSL-N-20-200-P1A

产品代号: 566330
将被停止供应的产品

FESTO

用于位置感测, 精确度高, 耐用的封闭式滚珠轴承导向, 重复精度高, 两端采用金属材质的端点限位和弹性缓冲(P1)。

将停止供货的产品,
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
行程	200 mm
端位可调范围/前端长度	138.5 mm
端位可调范围/后端长度	49.5 mm
活塞直径	25 mm
驱动单元的运作模式	连接轭
缓冲	弹性缓冲环/板, 并且在两端有挡块
装配位置	任意
导向	球轴承笼式导向
设计结构	连接轭 活塞 活塞杆 滑块
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	1 ... 8 bar
最高速度	0.8 m/s
重复精度	±0,01 mm
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
环境温度	0 ... 60 °C
在终端位置的冲击能量	0.2 Nm
缓冲长度	5 mm
最大输出力Fy	4,600 N
最大输出力Fz	4,600 N
最大扭矩Mx	90 Nm
最大扭矩My	80 Nm
最大扭矩Mz	80 Nm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	247 N
6 bar时的理论作用力, 进程	295 N
移动质量	1,807 g
产品重量	4,402 g
其它可用接口	参见产品图纸
安装类型	带通孔
气动连接	1/8 NPT
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 密封	HNBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀