

支撑型材 HMIA-E10- -

产品代号: 566894

FESTO

用于搬运和装配技术中的多轴向模块化系统



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-----------------|
| 最大型材长度 | 3,000 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 产品质量视长度而定 | 3.2 kg/m |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 适配器 | 锻造铝合金 阳极氧化处理 |
| 材料信息, 螺丝 | 钢 |