

# 水分离器 MS12-LWS


产品代号: 569827

FESTO

通过全自动冷凝水排放阀进行冷凝水的排放。



典型表现



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	12
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	全自动 全自动, 电控
设计结构	离心分离器
冷凝物最大容积	400 ml
杯罩保护	具有集成的金属外壳
冷凝分离度	99 %
工作压力	1 ... 16 bar
最高额定流量	40,000 l/min
标准额定流量	25,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	1 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:7:4]
介质温度	1 ... 60 °C
环境温度	1 ... 60 °C
安装类型	线路安装 带安装支架 带附件 可选
材料信息, 盖子	PA-加强
材料信息, 旋转盘	POM
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 安装支架	压铸铝
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 模块连接器	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 杯子密封	NBR
材料信息, 屏幕	PA
材料信息, 分离板	POM