


电气连接板

CAPC-F1-E-M12

产品代号: 570042

FESTO



技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
现场总线接口	2 x M12插座, 5 针
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
最大功耗	4 A
额定工作电压 DC	24 V
授权	c UL us - Listed (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
储藏温度	-20 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	85 g
电缆长度	20 m
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA