


# 短行程气缸 ADVC-4-5-A-P

产品代号: 188055  
将被停止供应的产品

FESTO

不带位置感测,  
活塞杆带外螺纹.

将停止供货的产品,  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
行程	5 mm
活塞直径	4 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	无
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	5.7 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	7.5 N
移动质量	0.25 g
产品重量	4.3 g
安装类型	带通孔 带附件 可选
气动连接	M3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 活塞杆	锻造铝合金 阳极氧化处理