


# 直线型门架

## DHSL-4-DGC40S-DGSL16

产品代号: 574509

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂4
有效负载	0 ... 4 kg
驱动单元, Z 轴	DGSL-16
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 150 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,01$ mm
驱动单元, Y 轴	DGC-40
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 8,500 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm
中间位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm