


快插式插头

NPQH-D-S4-E-P10

产品代号: 578317

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	2 mm
装配位置	任意
设计	直列式结构
包装数量	10
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 2 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 20 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 290 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时
认证签发部门	NSF C0523185
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
食品安全	见一致性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	0 ... 150 °C
产品重量	2.8 g
气动连接, 气口 1	插入式轴套直径 4 mm
气动连接, 气口 2	插入式轴套直径 4 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	黄铜, 化学镀镍