

螺丝堵头 DAMD-PS-M8-16-R1

产品代号: 650121

FESTO

耐腐蚀防酸设计
供货范围 4 件



技术参数

特性	值
尺寸	M8
基于标准	DIN 6921 EN 1665
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	17 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	高合金钢, 耐腐蚀