


分气接头

QSLV3-1/8-3/16-U

产品代号: 190778

FESTO

3口, 360°可旋转。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 3.5 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 外表层 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 包装数量 | 1 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 海事分类 | 看证书 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 8 Nm |
| 产品重量 | 36 g |
| 输出数量 | 3 |
| 输送管线的数量 | 1 |
| 气动连接, 气口 1 | 外螺纹 1/8 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 用于 3/16" 气管外径 |
| 释放环的颜色 | 灰色 |
| 材料信息, 螺纹塞 | 镀镍黄铜 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PBT |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 管密封 | NBR |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |