


# 倍力气缸 DNCT-3<sup>\*\*\*</sup> -PPV-A

订货号: 191228

FESTO



## 数据表

| 特性                    | 值  |
|-----------------------|--|
| 行程                    | 3 mm...500 mm  |
| 基于标准                  | ISO 15552 ( 之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290 ) |
| 缓冲                    | 气动缓冲，两端可调  |
| 工作模式                  | 双作用  |
| 工作压力                  | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                         |
| 工作介质                  | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| 工作和先导介质说明             | 可用润滑介质工作 ( 之后须一直润滑介质工作 )                                     |
| 耐腐蚀等级 CRC             | 2 - 中等耐腐蚀能力  |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 缓冲长度                  | 32 mm  |
| 气动接口                  | 3/8 NPT  |
| 材料说明                  | RoHS 合规  |
| 盖子材料                  | 压铸铝  |
| 密封件材料                 | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| 外壳材料                  | 精制铝合金  |
| 活塞杆材料                 | 高合金钢   |