



储气罐
VZS-20-B
产品代号: 192161

FESTO



技术参数

特性	值
容量	20 l
装配位置	冷凝水向下排放
符合标准	EN 286-1
工作压力 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
工作压力	-0.95 ... 16 bar -13.775 ... 232 psi
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 简化的压力容器指导原则
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-] 氮
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 100 °C
环境温度	-10 ... 100 °C
最大紧固扭矩,连接螺纹	130 Nm
最大紧固扭矩,冷凝水排放	27 Nm
产品重量	9,000 g
安装类型	带通孔
冷凝水排放接口	G3/8
气动连接	G1
材料信息, 储气罐	钢, 粉状外层处理