


直线门架 EXCT-100- -

产品代号: 8026577

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	100
装配位置	垂直
设计结构	直线门架
工作压力	-0.95 ... 8 bar
最大加速度	30 m/s ²
最高速度	4 m/s
重复精度	±0,1 mm
持续通电率	100 %
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
声压等级	77 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	10 ... 40 °C
Z 方向上的最大过程力	500 N
最大动态响应时的额定负载	10 kg
安装类型	带安装组件 带沟槽螺母
材料备注	符合 RoHS