


单稳态  
VSPA-B-P53C-D2  
订货号: 8033651

FESTO



数据表

| 特性                   | 值                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 阀功能                  | 三位五通中封式                                       |
| 驱动方式                 | 气动                                            |
| 宽度                   | 52 mm                                         |
| 标准化额定流量, 符合 ISO 8778 | 3700 l/min                                    |
| 工作气口                 | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准                      |
| 工作压力                 | -0.09 Mpa...1.6 Mpa<br>-0.9 bar...16 bar      |
| 结构特点                 | 活塞闸阀                                          |
| 公称通径                 | 11.5 mm                                       |
| 排气功能                 | 通过单个气路板                                       |
| 密封原理                 | 软密封                                           |
| 安装位置                 | 可选                                            |
| 先导类型                 | 直接                                            |
| 先导气源                 | 外部                                            |
| 流向                   | 可逆                                            |
| 搭接                   | 正重叠                                           |
| 先导压力 Mpa             | 0.3 Mpa...1.6 Mpa                             |
| 先导压力                 | 3 bar...16 bar                                |
| 适用于真空                | 是                                             |
| b 值                  | 0.26                                          |
| C 值                  | 7695 l/sbar                                   |
| 阀流量                  | 3500 l/min                                    |
| 单个底座上阀的流量            | 2800 l/min                                    |
| 工作介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和先导介质说明            | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                        |
| 抗振性                  | 运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6 |
| 耐冲击性                 | 冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 |
| 耐腐蚀等级 CRC            | 0 - 无耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| 介质温度                 | -10 °C...60 °C                                |
| 声压级                  | 85 dB(A)                                      |
| 先导介质                 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |

| 特性           | 值                        |
|--------------|--------------------------|
| 用于阀安装的最大紧固扭矩 | 2 Nm                     |
| 产品重量         | 655 g                    |
| 安装方式         | 底座上                      |
| 先导气口 12      | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 先导气口 14      | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 气接口, 气口 1    | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 气接口, 气口 2    | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 气接口, 气口 3    | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 气接口, 气口 4    | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 气接口, 气口 5    | 底座规格 2, 符合 ISO 5599-1 标准 |
| 材料说明         | RoHS 合规                  |
| 密封件材料        | NBR                      |
| 外壳材料         | 压铸铝                      |
| 螺钉材料         | 钢<br>镀锌                  |