


# 连接电缆 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.2-N-Z1W2-S1

订货号: 8047682

FESTO



## 数据表

| 特性                 | 值                 |
|--------------------|-------------------|
| 信号状态显示器            | 黄色 LED            |
| 附加功能               | 保持电流降低<br>保护电路    |
| 电缆标识               | 不带标签支架            |
| 连接频率               | 50                |
| 产品重量               | 18 g              |
| 电气接口 1, 功能         | 现场设备端             |
| 电气接口 1, 设计         | 直角式               |
| 电气接口 1, 连接类型       | 插座                |
| 电气接口 1, 电缆出口       | 直角式               |
| 电气接口 1, 连接系统       | 插头样式 ZC, 公制螺钉     |
| 电气接口 1, 接口/线芯数     | 2                 |
| 电气接口 1, 使用的接口/线芯   | 2                 |
| 电气接口 1, 安装类型       | 通过 M2 中央螺丝安装在电磁阀上 |
| 电气接口 2, 功能         | 控制器端              |
| 电气接口 2, 设计         | 直角式               |
| 电气接口 2, 接口类型       | 插头                |
| 电气接口 2, 电缆出口       | 直角式               |
| 电气接口 2, 连接系统       | 接口型式 ZB, 自攻螺丝     |
| 电气接口 2, 接口/线芯数     | 2                 |
| 电气接口 2, 已使用的接口/线芯数 | 2                 |
| 电气接口 2, 安装类型       | 通过自攻螺丝安装在电磁阀上     |
| 工作电压范围 DC          | 20.4 V...26.4 V   |
| 标称工作电压 DC          | 24 V              |
| 抗电涌性               | 2.4 kV            |
| 反极性保护              | 双极性的              |
| 保护导线接口             | 不可用               |
| 电缆长度               | 0.2 m             |
| 电缆特征               | 适用于拖链             |
| 电缆测试条件             | 测试条件按要求提供         |
| 弯曲半径, 移动电缆         | 29 mm             |
| 电缆直径               | 2.9 mm            |

| 特性                    | 值                           |
|-----------------------|-----------------------------|
| 电缆直径公差                | ± 0.1 mm                    |
| 电缆结构                  | 2 x 0.14 mm <sup>2</sup>    |
| 标称导线横截面积              | 0.14 mm <sup>2</sup>        |
| 防护等级                  | IP65                        |
| 防护等级说明                | 在组装好的状态下                    |
| 环境温度                  | -10 °C...50 °C              |
| CE 认证 ( 见合格声明 )       | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 ( 见合格声明 )       | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令 |
| 油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L              |
| 材料说明                  | RoHS 合规                     |
| 污染等级                  | 3                           |
| 耐腐蚀等级 CRC             | 3 - 高耐腐蚀能力                  |
| 电缆护套材料                | TPE-U(PUR)                  |
| 电缆护套颜色                | 灰色                          |
| 外壳材料                  | TPE-U(PU)                   |
| 外壳颜色                  | 黑色                          |
| 螺钉材料                  | 不锈钢                         |
| 电触头材料                 | 铜合金, 镀锡                     |
| 绝缘护套材料                | PP                          |