



被动式导向轴 ELFC-KF-60-200

产品代号: 8062813

FESTO



技术参数

特性	值
工作行程	200 mm
尺寸	60
保留行程	0 mm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
最大加速度	500 m/s ²
最高速度	1.5 m/s
持续通电率	100 %
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 7
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
转动面积矩 2nd 度ly	441E+03 mm ⁴
转动面积矩 2nd 度lz	542E+03 mm ⁴
最大输出力Fy	600 N
最大输出力Fz	1,800 N
最大扭矩Mx	29.1 Nm
最大扭矩My	31.8 Nm
最大扭矩Mz	31.8 Nm
转动惯量It	29.8E+03 mm ⁴
置换力	6.75 N
Fy 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	2,208 N
Fz 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	6,624 N
Mx 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	107 Nm
My 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	117 Nm
Mz 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	117 Nm
移动质量	407 g
每10 mm 行程所增加的重量	43 g
材料信息, 端盖	压铸铝, 涂漆
材料信息, 型材	阳极氧化铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 封闭带	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 盖	压铸铝, 涂漆
材料信息, 导向滑块	钢
材料信息, 导轨	钢
材料信息, 滑块	压铸铝