


旋转驱动器 ERMO-12-ST-E

产品代号: 3008525

FESTO

带步进电机，集成有变速箱和编码器



技术参数

特性	值
尺寸	12
设计结构	机电式旋转气缸 带集成的减速机
装配位置	任意
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
旋转角度	无末端
减速比	9:1
额定转矩	0.15 Nm
额定摆动速度	100 1/min
Max. speed at 90°	200 1/min
在终端位置的冲击能量	0.00002 J
扭转时的反冲	0.2 deg
重复精度	±0,05 °
最大轴向力	180 N
最大径向力	200 N
允许的质量惯性矩	0.0003 kgm ²
产品重量	475 g
步进器角度(全步)	1.8 deg
步进马达的角度公差	±5 %
质量惯性力矩, JO	0.0079 kgcm ²
持续通电率	100 %
额定工作电压 DC	24 V
额定电机电流	0.8 A
绝缘防护等级	B
马达类型	步进马达
转子位置传感器	增量式编码器
旋转位置编码器接口	RS422 TTL AB-通道 + 零索引
旋转位置编码器测量原理	可选
电接头系统	插头
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 60 mm
接口代码, 基础部分	E8-35
防护等级	IP40
储藏温度	-20 ... 60 °C
环境温度	0 ... 50 °C
相对空气湿度	0 - 85 % 非冷凝
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 法兰	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理