


夹管阀 VZQA-C-M22C-...

订货号: 3174282

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	夹管阀, 气驱动
驱动方式	气动
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	卡箍符合 ASME-BPE, A 型 卡箍符合 ASME-BPE 标准, B 型 夹箍 DIN 32676 系列 A G1 G1/2 G1/4 1 NPT 1/2 NPT 1/4 NPT
公称通径 DN	6 15 25
阀功能	两位两通, 常闭, 单稳态
流向	可逆
介质压力	0 bar...6 bar
工作压力	3.5 bar...6 bar
标称压力 PN	10
爆破压力	16 bar
复位类型	弹簧复位
先导类型	外部控制
辅助先导气口 12	M3 M5
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1 : 2010 [:-:1] 水

特性	值
最大粘度	4000 mm ² /s
介质温度	-5 °C...100 °C
环境温度	-5 °C...60 °C
储存温度	5 °C...30 °C
流量 Kv	0.7 m ³ /h...18 m ³ /h
打开时间	125 ms...250 ms
关闭时间	125 ms...400 ms
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	精制铝合金 高合金不锈钢
外壳物料编号	1.4301
外壳盖子材料	高合金不锈钢 精制铝合金
外壳盖子的物料编号	1.4404 / AISI 316L
密封件材料	FPM
关断元件材料	EPDM VMQ (硅树脂)
产品重量	137 g...2408 g
适合食品行业使用	见补充材料说明 参见合规性声明
碗罩材料	PA6 PPS