


双耳环支座 LBG-125

产品代号: 31767

FESTO

用于 DNGU, DNG 型气缸的双耳环安装, SSNG (滚珠轴承)
或 SGS (滑动轴承).



技术参数

特性	值
尺寸	125
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F5
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	4,140 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	球状石墨铸铁
材料信息, 安装销	Case-硬化钢
材料信息, 锁	弹簧钢