


真空吸盘

OGVM-100-A-HN-G14F

产品代号: 8073846
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
吸盘的高度补偿器	26 mm
最小的工件半径	90 mm
额定尺寸	8 mm
吸盘直径	100 mm
吸盘容积	115 cm ³
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
吸盘形状	圆形, 波纹管 1.5 褶
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-60 kPa
额定工作气压	-0.6 bar
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	10 ... 120 °C
额定工作压力时的保持力	318 N
额定工作压力时的侧向力	147 N
产品重量	109 g
安装类型	通过真空口
真空接口	阴螺纹 1/4
颜色	灰色
肖氏硬度	60 +/- 5
材料信息, 螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘	HNBR