


耳轴支架安装件 LNZG-100/125

产品代号: 32962

FESTO

用于具有 DNGZS 耳轴安装件的气缸
该安装件也可以用于带中间耳轴或耳环的 DNC, DNG 和 DNGU 型气缸



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|----------------|
| 尺寸 | 100/125 |
| 基于标准 | ISO 15552 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 环境温度 | -40 ... 80 °C |
| 产品重量 | 306 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 安装件 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 轴承 | 塑料的 |