


脚架安装件 DAMH-Q12-32

产品代号: 3371845

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	32
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	8 Nm
产品重量	287 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 支架	钢, 镀锌