


标准气缸 DNG-160- -PPV-A-S2

FESTO


产品代号: 34632
将被停止供应的产品

符合ISO 15552标准, NF E 49 003.1和UNI 10 290标准,
用于接近式感测, 带有两端采用可调缓冲.

将停止供货的产品,
供货至2014。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



典型系列



技术参数

特性	值
行程	1 ... 2,000 mm
活塞直径	160 mm
活塞杆螺纹	M36x2
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
装配位置	任意
符合标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
活塞杆末端	阳螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	双端活塞杆
工作压力	0.6 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
授权	Germanischer Lloyd
缓冲长度	40 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	11,310 N
6 bar时的理论作用力, 进程	11,310 N
安装类型	带附件
气动连接	G3/4
盖子的材料信息	铝
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
活塞杆的材料信息	高合金钢
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金