

标牌支架 NEAU-LH-2

产品代号: 8078306

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	5,4 mm
高度	10,3 mm
长度	23 mm
安装类型	夹子
产品重量	0.3 g
包装数量	100
环境温度	-40 ... 100 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS 不含卤素
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
电缆直径	2.5 ... 3.5 mm
颜色	透明