


连接电缆

NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

产品代号: 3579464

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 授权 | c CSA us (OL) |
| 电缆识别 | 不带标签支架 |
| 产品重量 | 100 g |
| 电气接口 1, 功能 | 现场设备侧 |
| 电气接口 1, 设计 | 有角的 |
| 电气接口 1, 接口类型 | 插头插座 |
| 电气接口 1, 电缆输出 | 直角型 |
| 电气接口 1, 接口技术 | 插头样式B型, 符合工业标准, 11 mm |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 3 |
| 电气接口 1, 占用的针脚/导线 | 3 |
| 电气接口 1, 安装方式 | 通过M3中心螺丝安装在电磁阀上 |
| 电气接口 2, 功能 | 控制器侧 |
| 电气接口 2, 设计 | 圆形 |
| 电气接口 2, 接口类型 | 插头 |
| 电气接口 2, 电缆输出 | 直角型 |
| 电气接口 2, 接口技术 | M12x1, A编码, 符合EN 61076-2-101 |
| 电气接口 2, 针脚/线的数量 | 5 |
| 电气接口 2, 占用的针脚/导线 | 3 |
| 电气接口 2, 安装方式 | 六角螺钉锁紧SW13 |
| 工作电压范围 DC | 0 ... 110 V |
| 额定工作电压 DC | 110 V |
| 工作电压范围 AC | 0 ... 110 V |
| 额定工作电压, AC | 110 V |
| 40°C时的可接受电流负载 | 1 A |
| 电泳强度 | 1.5 kV |
| 防护性接地 | 已可供应 |
| 电缆长度 | 0.6 m |
| 电缆属性 | 标准 |
| 电缆的测试条件 | 测试条件根据需要而定 |
| 电缆直径 | 5.9 mm |
| 电缆直径公差 | ± 0,3 mm |
| 电缆结构 | 3x0,75 |
| 防护等级 | IP67 |
| 防护等级备注 | 装配以后的状态 |
| 环境温度 | -25 ... 80 °C |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -25 ... 80 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 符合EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 污染等级 | 3 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | TPE-U(PUR) |
| 电缆外套颜色 | 灰色 |

| 特性 | 值 |
|------------|------------|
| 材料信息, 壳体 | TPE-U(PUR) |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 材料信息, 联合螺母 | 牙铸锌 镀镍 |
| 材料信息, 绝缘层 | PP |