

# 变径轴套

## DARQ-R-A-S17-S11-17-P50

产品代号: 8082148

FESTO

变径轴套，在驱动轴和过程阀接头之间起衔接作用。包装单位50 pcs.



### 技术参数

| 特性        | 值                 |
|-----------|-------------------|
| 长度        | 17 mm             |
| 包装数量      | 50                |
| 设计结构      | 内正方形和外八角形<br>变径轴套 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响        |
| PWIS 符合性  | VDMA24364 区域III   |
| 产品重量      | 1,450 g           |
| 连接1, 功能   | 驱动输出              |
| 连接1, 设计   | SW17              |
| 连接2, 功能   | 变径输出              |
| 连接2, 设计   | SW11              |
| 材料备注      | 符合 RoHS           |
| 材料信息, 轴套  | 不锈钢烧结钢            |