


连接电缆

NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

产品代号: 8082383

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
电缆识别	不带标签支架
产品重量	15 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	RJ45
电气接口 1, 针脚/线的数量	8
电气接口 1, 占用的针脚/导线	8
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 电缆输出	直的
电气接口 2, 接口技术	RJ45
电气接口 2, 针脚/线的数量	8
电气接口 2, 占用的针脚/导线	8
工作电压范围 DC	0 ... 50 V
40°C时的可接受电流负载	1.5 A
电泳强度	2.5 kV
屏蔽	是
电缆长度	0.2 m
电缆属性	标准
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
弯曲半径, 固定式电缆安装	24 mm
电缆直径	5 mm
电缆结构	4 x 2 x 0.16 mm ²
导体的额定截面	0.16 mm ²
防护等级	IP20
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-20 ... 60 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	2
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 壳体	PVC
壳体颜色	灰色
材料信息, 绝缘层	PVC