

联轴器 EAMD-16-15-5-8X10

订货号: 4819892

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	5 mm
安装直径 2	8 mm
规格	16
标称长度	15 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	0.355 kgmm ²
可传递的扭矩	1.2 Nm
产品重量	13 g
材料说明	RoHS 合规