

# 插头

## NPQR-L-Q10-E

产品代号: 8085712

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	9 mm
插管深度	15 mm
装配位置	任意
设计	L形
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 232 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.7 MPa，0 - 80 °C 时
认证签发部门	NSF C0556009
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 4
食品安全	见一致性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	-20 ... 150 °C
产品重量	29.9 g
气动连接, 气口 1	用于气管外径 10 mm
气动连接, 气口 2	用于气管外径 10 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
防护环材料	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 释放环	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 管密封	FPM
材料信息, 气管固定爪	高合金钢, 耐腐蚀
止推环材料	PPSU