


手杆

VAOH-F7-11-211-H9-A-32

产品代号: 4896017

FESTO

用于机械方式驱动球阀VZBE (3通), 关闭。
Festo是唯一的产品零售商，而不是制造商。



技术参数

特性	值
长度	197.9 mm
驱动类型	手动
装配位置	任意
扳手开口宽度	14 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
产品重量	188 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 手柄	高合金钢, 耐腐蚀
材料编号, 手柄	1.4301