


存储卡
CAMC-M-MS-G32-G2
产品代号: 8094425

FESTO



技术参数

特性	值
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-25 ... 85 °C
材料备注	符合 RoHS
内存容量	32 Gigabyte
使用指南	该设备专门为工业和商业用途而开发、设计和建造。不可用于私人用途。
设计	microSDHC
设计结构	通过MLC 存储单元设计的 (多层单元)
速度等级	Class 10
最大读取速度	70 MB/s
最大写入速度	50 MB/s
写/删除周期数	96 TBW