


中间位置附件 SLG-Z-18-A

产品代号: 525681

FESTO

用于直线驱动器 SLG



技术参数

特性	值
装配位置	任意
设计结构	摆动模块
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	1 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	75 g
安装类型	带通孔和开槽销
气动连接	M3
材料信息, 挡块	钢, 镀镍
材料信息, 密封	PUR
材料信息, 壳体	铝 表面硬化处理