

# 扁平型气缸 DPCA-...-...-2 1/2" - -

订货号: 8104876

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	0,125 in...4 in
活塞直径	2 1/2" "
活塞杆螺纹	1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A
缓冲	无缓冲 两端带弹性缓冲环/垫 弹性缓冲环/板, 正面 弹性缓冲环/板, 后侧
安装位置	可选
工作模式	双作用 单作用 推 拉动
活塞杆端部	外螺纹 内螺纹
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
派生型	加强耐化性 两侧降噪 后端降噪 前端降噪 行程调整推进/前端 双端活塞杆 两端中空活塞杆 附加 PTFE 活塞导向
扭矩/导向保护	活塞导向销
工作压力	3 psi...150 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-25,6 °F...250 °F
产品重量	294217 lb...973178 lb

特性	值
安装方式	要么： 带端盖旋转 U 型夹，90° 旋转 端盖上有摆动式双耳环安装件 带通孔 带附件
气动接口	内螺纹 G1/8 内螺纹 1/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
动态密封件材料	FPM NBR
活塞杆材料	高合金钢
缸筒材料	精制铝合金