



气源处理组件

MSB6-1/2:H3N3M1-WP-Z

产品代号: 530219

FESTO

由过滤器、减压阀、油雾器以及墙面安装板组成. 12 bar 的最大输出压力, 5 μm 过滤精度, 带压力表, 塑料杯罩外套塑料杯罩保护, 采用手动冷凝水排放装置, 气流方向: 从右到左.



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定 带附件, 可锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 μm
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	带压力表的减压阀 标准过滤器 标准油雾器
杯罩保护	塑料防护装置
压力表	带压力表
压力控制范围	1 ... 12 bar
输入压力 1	1.5 ... 18 bar
标准额定流量	4,400 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 衞 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 衞
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口口的空气纯净度	3.7.- 符合DIN ISO 8573-1标准
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,000 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC