

# 电磁线圈 VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

订货号: 8109400

FESTO



## 数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
开关位置指示器	否
持续通电率	100%
绝缘材料等级	H
线圈的特性参数	60 V AC : 40/65 Hz , 功率 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
允许的电压波动	-15%/+10%
CE 认证 ( 见合格声明 )	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 ( 见合格声明 )	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IECEX)
防爆	区 1 (ATEX) 防爆区 1 (IEC-EX) 1 区 (UKEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 防爆区 21 (IEC-EX) 21 区 (UKEX) 区 22 (ATEX)
证书签发机构	BVS 15ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
防尘防爆阻燃类型	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
防爆环境温度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆湿润缺陷物质 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65
产品重量	330 g
电气接口	端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5

特性	值
材料说明	RoHS 合规