


连接电缆 NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

订货号: 8115892

FESTO



数据表

特性	值
电缆标识	不带标签支架
连接频率	20
产品重量	0.5 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	接口型式 Q7
电气接口 1, 接口/线芯数	2
电气接口 1, 使用的接口/线芯	2
电气接口 1, 安装类型	插件
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	2 芯
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	2
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	2
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	0.3 A
抗电涌性	1.2 kV
反极性保护	否
保护导线接口	不可用
护罩	否
操作说明	仅可用外部降功操作
电缆长度	0.1 m
电缆特征	基本
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	11 mm
弯曲半径, 移动电缆	16.5 mm
电缆直径	1.1 mm
电缆结构	2 x 0.08 mm ²
标称导线横截面积	0.08 mm ²

特性	值
导线标称横截面	AWG28
线端	镀锡
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	黑色
电触头材料	镀金铜合金
绝缘护套材料	PVC